

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7415-1
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení