

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7415-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Lamač třísek	TIM
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení