

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160408 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	TIM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Tolerance	M
Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení