


Garant**WNMG 060408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	TIM
Typ	HB7415-1
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení