

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251962 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749484 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

WNMG 080404 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 2 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Lamač třísek | TIS |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | S |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 110 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 |
| Řezný materiál | TK |
| Typ | HB7415-1 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |