

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Třída artiklu	21G

## Popis

VN.G 160408 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S

Lamač třísek	TIM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415-1
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení