


Garant**CC.T 060204, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	TIS
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Podmínky řezu	kontinuální

Hlavní způsob použití	S
Typ	HB7415-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení