

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Lamač třísek	TIS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Tolerance	M
Typ	HB7415-1

Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení