


**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080408 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	TIM
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení