

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení