

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Třída artiklu	21G

## Popis

DCMT 070202 HB7415-1 Typ: HB7415-1  
Lamač třísek: TIS  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 110 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Typ	HB7415-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	S
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Lamač třísek	TIS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení