


**Garant****CCMT 120408, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Tolerance	M
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2

Typ	HB7415-1
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení