

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7415-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Lamač třísek	TIS
Tolerance	M

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Hlavní způsob použití	S
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení