

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 110 m/min

## Technický popis

Tolerance	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7415-1
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,

Lamač třísek	TIS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení