


Garant**SCMT 120404, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120404 HB7415-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení