

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110204 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	TIS
Typ	HB7415-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení