

**Garant****VC.T 160404, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160404 HB7415-1 Typ: HB7415-1  
Lamač třísek: TIS  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 110 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Rohový rádius	0,4 mm

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Typ	HB7415-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení