

Garant**VBMT 110304, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 110304 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení