

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160404 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	TIS
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení