

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	HB7415-1
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení