

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261154 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749743 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VBMT 160408 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řzná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Lamač třísek | TIS |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160408 |
| Řzná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 110 m/min |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Počet výměn/řezání | 2 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Typ | HB7415-1 |
| Hlavní způsob použití | S |
| Posuv f | 0,05 - 0,3 mm/ot, |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |