

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160408 HB7415-1 Typ: HB7415-1
Lamač třísek: TIS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	TIS
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení