

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150608 HB7415-1 Typ: HB7415-1  
Lamač třísek: TIM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	HB7415-1
Hlavní způsob použití	S
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	kontinuální

Lamač třísek	TIM
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení