


Garant**CNMG 120404, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 120404 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNNG 120404
Hlavní způsob použití	N

Povlak	bez povlaku
Lamač třísek	AM1
Typ	HU7305-1
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení