

Garant**VNMG 160404, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	AM1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HU7305-1
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení