


Garant**WNMG 060404, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Typ	HU7305-1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Lamač třísek	AM1

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení