

Garant**VNMG 160408, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Třída artiklu	21G

Popis

VN.G 160408 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408

Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	AM1
Typ	HU7305-1
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	bez povlaku
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení