


Garant**WNMG 080408, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 252070 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749903 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

WN.G 080408 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Hlavní způsob použití | N |
| Tolerance | M |
| Lamač třísek | AM1 |
| Řezný materiál | TK |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 5 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Povlak | bez povlaku |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 400 - 700 m/min |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Posuv f | 0,05 - 0,6 mm/ot, |
| Typ | HU7305-1 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |