


Garant**WNMG 060408, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	AM1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Typ	HU7305-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	bez povlaku
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení