


Garant**WNMG 080404, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 080404 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

Hlavní způsob použití	N
Typ	HU7305-1
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	AM1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení