


Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250060 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749262 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CNMG 120408 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 270 m/min |
| Typ | HB7130-2 |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 |
| Hloubka řezu a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Hlavní způsob použití | M |
| Lamač třísek | VS |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Posuv f | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |