


Garant**CNMG 120404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení