


Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7130-2

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení