

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250158 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749293 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 240 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Tolerance | M |
| Hlavní způsob použití | M |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNNG 120408 |
| Lamač třísek | VM |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Typ | HB7130-2 |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|---------------|---|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |