


Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VG
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení