

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 120404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNNG 120404
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Typ	HB7130-2
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení