


Garant**CNMG 120412, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení