

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení