

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Typ	HB7130-2

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení