

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 120408 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Typ	HB7130-2
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení