

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VS
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení