

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251432 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750008 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Typ | HB7130-2 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Hloubka řezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Lamač třísek | VS |
| Hlavní způsob použití | M |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 270 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení