


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7130-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení