

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VS

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení