

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Třída artiklu	21G

## Popis

TNMG 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	M

Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení