

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový radius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení