

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VS
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení