

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení