

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min

Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení