

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Třída artiklu	21G

## Popis

DCMT 11T302 HB7130-2 Typ: HB7130-2  
Lamač třísek: VS  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení